

Schnureinblasgerät EZ15



Standard-Ausstattung im Kunststoffkoffer



Ruckzuck Zugschnur in Mikro- oder Flexrohre **einblasen.**

Fakten

- Einblasen einer Spezialschnur in Mikrorohre (Rohrinnendurchmesser 4 bis 20mm)
- Für FTTx- Technologie geeignet
- Bei Installationen in Wohn-, Gewerbe- und Industriebauten
- Bestens geeignet für kürzere Distanzen z.B. von Verteilerkasten ins Haus/Raum
- Einfache Bedienung
- Leicht und kompakt
- Schnell einsatzbereit
- Zum Einsatz mit handelsüblichem Kompressor 200-300l/min (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Schneller Schnureinzug (500 m in 30 s)
- Hervorragende Zugänglichkeit, auch bei engsten Platzverhältnissen
- Ausgerüstet mit Sicherheitskupplungen und Überdruckschutz
- Passt in jeden Kofferraum
- Ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis



EZ15 Video



Schnureinblasgerät EZ15 für Kabelinstallation in Mikro-Rohre

Verwendungszweck

- Einblasen einer speziellen Zugschnur in Mikrorohre (Rohrinnendurchmesser 4-20 mm)
- Speziell für FTTx Technik
- bei Installationen in Wohn-, Gewerbe- und Industriebauten
- besonders geeignet für kürzere Distanzen z.B. von Verteilerkasten ins Haus/Raum
- hervorragende Zugänglichkeit, auch bei engsten Platzverhältnissen
- Einsatz mit handelsüblichem Kompressor 200-300l/min (nicht im Lieferumfang enthalten)

Funktionsweise

- Zu Mikrorohr passenden Rohranschluss wählen
- Gewählten Rohranschluss auf Mikrorohr stecken
- Spezielschnur in Mikrorohr einfädeln
- Rohranschluss auf EZ15 stecken
- Kompressor einschalten
- Druckluftschlauch an EZ15 anschliessen
- Schnurablauf im Zylinder beobachten
- Spezielschnur tritt am anderen Ende aus
- Druckluftschlauch von EZ15 entfernen
- Rohranschluss von Mikrorohr entfernen
- Spezielschnur abschneiden
- Glasfaserkabel an Schnur befestigen und einziehen



Schnureinzuggerät EZ15

Standardausstattung in robustem Kunststoffkoffer

- 1 EZ15 Schnureinzuggerät
- Je 1 Rohranschluss für Aussendurchmesser 6, 7, 8, 10, 12 und 14 mm (andere Anschlussmasse auf Anfrage)
- 1 Druckluftschlauch (Länge 3 m)
- 1 Sockel für Universaldüse
- Universaldüse für Ø 13 bis 20 mm
- 1 Box mit diversen Ersatzteilen und Schere
- 4 Rollen Spezielschnur Ø 1 mm (Zugfestigkeit ca. 24 kg, Rolle ca. 900 m)
- Bedienungsanleitung

* Auch als EZ50+PLUS Version erhältlich, mit dem gekennzeichneten zusätzlichen Zubehör

Sonderzubehör (separat bestellen):

- Flexrohrkupplung (Größen M16, M20 und M25). Rohrkupplung um Zugschnur in flexible Installationsrohre im aufgerollten Zustand (Rolle bis 100 m) einzublasen. Erspart Zeit und Lagerkapazität.
- Schnurstopper (verschiedene Grössen) Wird auf den Rohrausgang gesteckt. Er verhindert, dass Schnur weiter abspult, sobald sie Rohrausgang erreicht hat. Ein-Mann-Anwendung.*
- Kugelhahn (Art. 100336) Reguliert die Luftzufuhr vom Kompressor*
- Lubriballs (verschiedene Grössen) Schmier- und Reinigungskugeln *

